

CHAMP DE PROTECTION ABSORBANT

Reliance® Dextex Trayliner

Papier Crêpé NW 72 gsm

Couleurs disponibles:

**STEAM****EO****FORM****IRRAD**

Caractéristiques	Méthode d'essai	Unité	Valeurs Moyennes
Grammage	ISO 536	g/m²	72
pH	ISO 6588-2	-	5.9
Teneur en chlorures	ISO 9197	%	0.027
Teneur en sulfates	ISO 9198	%	0.108
Augmentation de l'éclaircissement optique	ISO 2470-2	%	La brillance ne doit pas augmenter à cause de l'azurant optique de plus de 1%
Fluorescence	Observation visuelle	-	Nombre de points fluorescents ≤ 5; diamètre > 1mm / 0,01 m²
Exigences spécifiques pour le non tissé			
Allongement	ISO 1924-2	%	6 dans le sens marche 12 dans le sens travers
Epaisseur	ISO 534	µm	240
Permeabilité à l'air	ISO 9237	l/m²/s a 200 Pa	680
Résistance à la traction (sec)	ISO 1924-2	kN/m	1.2 dans le sens marche 0.7 dans le sens travers
Résistance à la traction (état humide)	ISO 3781	kN/m	0.8 dans le sens marche 0.5 dans le sens travers
Résistance à la déchirure	ISO 1974	mN	1450 dans le sens marche 1550 dans le sens travers
Résistance à l'éclatement (sec)	ISO 2758	kPa	150
Résistance à l'éclatement (état humide)	ISO 3689	kPa	110
Capacité d'absorption d'eau	ISO 9073-6	%	430

Dernière mise à jour: Janvier 2018

RESTEZ EN CONTACT✉ medical@ahlstrom-munksjo.com**EMEA**

☎ +33 2 32 41 61 00

AMÉRIQUE DU NORD

☎ 860-654-8300

ASIE - CHINE

☎ +86 212 330 7330

AMÉRIQUE DU SUD

☎ +55 193 878 9238

AVERTISSEMENT: Les informations fournies dans ce document sont à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie. Toutes les garanties implicites sont expressément exclues, y compris, sans limitation, toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude à l'emploi. Il incombe à tout utilisateur de matériel de s'assurer qu'il est adapté à ses besoins, à son environnement et à son utilisation finale. Toutes les données sont susceptibles d'être modifiées par Ahlstrom-Munksjö.

© Ahlstrom-Munksjö 2018